

АНТИ-ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ТОННЕЛЬ

Позволяет обработать антисептиком человека в одежде в полный рост, при этом намного снизить риск заражения вирусами! При прохождении посетителей через мобильную санитарную станцию, происходит полное обеззараживание.

Это дезинфекционная кабина, которая помогает уменьшить или устранить с помощью химических веществ и давления, количество и виды бактерий, вирусов, паразитов, которые особенно широко распространены и встречаются во всем мире, вызывающих болезни на безжизненных поверхностях, и изменяющих свои свойства путем мутации.

В связи с пандемией COVID -19 нужно соответствовать гигиеническим правилам .Тоннель снабжается дезинфицирующим наполнением , соответствующим каждому случаю , который проникает непосредственно во многие материалы, такие как одежда , предметы, домашние животные и др .

Начинает работать с помощью находящихся на нем сенсорных приемников, когда сотрудник занимает свое место в кабине . Дезинфицирующее средство из бака передается к форс ункам распылителя через трубы с помощью насоса давления . Система разработана таким образом , чтобы быть пригодной для работы всех труб , насосов и точек давления . Имеется датчик предупреждения о рабочем

состоянии кабины и количестве дезинфицирующего средства , оставшегося в баке .



Простота в установке и использовании

- ^ Портативность
- ^ Метод туманообразования
- ^ Максимальный доступ к поверхности
- ^ Датчик Входа - Выхода
- ^ Приспосабливаемость к любой поверхности
- ^ Специальный металлический корпус с покрытием
- ^ Электроустановка в со ответствии с классом защиты



Место использования

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| * Частные и официальные организации | * Библиотеки |
| * Полиция и воинские части | * Школы и университеты |
| * Больничные учреждения | * Исправительные учреждения |
| * Аэропорты | * Дома престарелых |
| * Торговые центры | * Вокзалы |
| * Развлекательные центры | * Оживленные улицы и площади |
| * Концертные площадки | * Спортивные Комплексы |

Шаги для установки;

- 1.** Как только извлекается из коробки, он помещается на ровную поверхность.

- 2.** Если поверхность недостаточно ровная , кабина устанавливается правильным образом с помощью регулируемых ножек.
- 3.** После того как кабина зафиксирована , дезинфицирующее средство заполняется через крышку бака на верхней поверхности кабины.
- 4.** После завершения заполнения бака , кабина подключается к питанию и управляется кнопкой включения на передней стороне . Шаги для использования;
- 5.** дезинфекции , который регистрируется датчиком входа в кабину . **6.** После окончания процесса дезинфекции , который длится 5 секунд , система автоматически останавливается , и человек выходит с другой стороны.
- 7.** Когда уровень дезинфицирующего средства в резервуаре снижается , подается информация с помощью предупреждающего датчика .

Кнопка выключения на передней стороне используется для остановки работы кабины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер : 1000x1000x2300 мм	Рабочая среда : 10-50 С	Время распыления : 5 сек (регулируемо)
Мощност 900 W	Туманообразование: давление (макс. 10 бар)	Устройство для дезинфекции рук : опционно
Рабочее напряжение : 220 V	Тип дезинфекции : автоматический датчик запотевания	Гидрофор : 3,6 м3/ч
Материал оборудования : сталь с elektrostatik краской	Количество насадок : 9	Насос высокого давления : ХКJ-901
Материал корпуса : Металл с покрытием	Емкость бака : 300 л	Напор 35м
Материал бака : полипропилен термопласт	Эффективность распыления : 4,5 кг/с (7000 человек на полную мощность)	Вес : 150 кг